

ISO 19798 Testzertifikat

Werden die aufbereiteten Tonermodule

TN135K, TN135C, TN135M, TN135Y

von

Pelikan

im Drucker **Brother HL 4040 CN** eingesetzt ergibt sich folgende Ergiebigkeit:

Durchschnittliche kontinuierliche komposite CMY Modulergiebigkeit

5147 Standard Seiten

Durchschnittliche kontinuierliche K Modulergiebigkeit

5438 Standard Seiten

*Diese angegebene Ergiebigkeit ist in Übereinstimmung
mit der Norm ISO/IEC 19798 gemessen worden.*

Getestete Kartuschen: K09, C09, M09, Y09
Kartuschen in Kalkulation: K09, C09, M09, Y09
Shake Prozedur angewandt: No

Papier: Tecno Premium 80g/m2
Treiber: Brother HL 4040 CN Series Ver.1.09.(07.11.28)
Testseite: ISO/IEC-24712-Test suite-V2.PDF-08.01.2007

Zürich, den 8/10/2010



P. Keller
Abteilungsleiter Qualitätssicherung
Testcenter Mönchaltorf
Mettlenbachstrasse 3
8617 Mönchaltorf

